


電磁線圈

MSN1W-230AC-OD

料號: 123062

FESTO

用於AC電壓，不具插頭插座。



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
最小提取時間	10 ms
循環功率	100 %
功率係數 $\cos \{\phi\}$	0.7
線圈的特性參數	230 V AC: 50 Hz, pick-up power 7.5 VA, holding power 5 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	80 g
電氣連接	3-pin Plug pattern type A to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準
安裝類型	夾緊 具固定夾 具配件
Material housing	PA
Material electrical contact	鋼
Material winding	銅