

# 底座


## VABS-C8-12XB-QX-D

料號: 1236029

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

特性	值
寬度	24 mm
閥位的最大數量	1
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.48 ... 0.72 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	1.3 Nm
產品重量	30 g
嚮導氣口 12/14	為卡式閥準備的
氣壓連接, 氣口 1	用於筒芯
氣壓連接, 氣口 3	用於筒芯
氣壓連接, 氣口 5	用於筒芯
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	強化的製程自動化