


聯軸器

EAMC-65-90-24-25

料號: 123852

FESTO

用於具伺服馬達的機電驅動器



技術參數

特性	值
支架直徑 1	24 mm
支架直徑2	25 mm
尺寸	65
額定長度	90 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	417 kgmm ²
可傳遞扭矩	92 Nm
產品重量	535 g
材料備註	符合 RoHS