


吸盤 VAS-8-M5-S

料號: 12612

FESTO

倒鉤接頭, 用於3 mm塑料氣管, 側向接口



技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
吸盤直徑	8 mm
有效吸氣直徑	5.5 mm
連接的位置	At the side
設計結構	真空連接口位於一側 圓形, 標準
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-20 ... 60 °C
70%真空時的起步阻力	1.6 N
在額定操作壓力的保持力	1.6 N
安裝螺紋	M5
吸盤安裝件	M5
真空連接	PK-3
顏色	透明
肖氏硬度	60 +/- 5
凸緣螺絲的材料訊息	黃銅
材料備註	符合 RoHS
吸盤的材料訊息	TPE-U(PU)