


轉接板

VABA-S6-7-S2-3-P-G1

料號: 1302079
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
寬度	60 mm
裝配位置	任何
電磁線圈的最大數量	26
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	2,600 g
嚮導氣口 12	G1/8
嚮導氣口 14	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 3	G1
氣壓連接, 氣口 5	G1
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material plate	鍛造鋁合金
Material screws	鋼 經過電鍍