


Y型插入接頭 QSY-12H-10

料號: 130636

★ Standard-Programm

具快插式軸套.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	5.9 mm
裝配位置	任何
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 14 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 80 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	23 g
輸出數量	2
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣源管線	快插式軸套 QS-12
氣壓連接, 輸出	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料訊息	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕