


# 插入接頭 QSM-M3-4-100

料號: 130776

FESTO

外螺紋, 採用外六角形式.



## 技術參數

| 特性  | 值                                |
|---|----------------------------------|
| 尺寸  | Mini型                            |
| 額定尺寸  | 1.1 mm                           |
| 柱頭螺栓上的密封件類型                                     | 密封圈                              |
| 裝配位置  | 任何                               |
| 設計  | 直式結構                             |
| 容器尺寸  | 100                              |
| 設計結構  | 推/拉原理                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa               |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 6 bar                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi               |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa               |
| 溫度取決於操作壓力                                       | -0.95 ... 14 bar                 |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi              |
| Maritime classification                         | see certificate                  |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                           |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 環境溫度  | -10 ... 80 °C                    |
| 額定鎖緊扭矩  | 0.48 Nm                          |
| 額定擰緊扭矩公差  | ± 55 %                           |
| 產品重量  | 2.4 g                            |
| 安裝類型  | External hexagon A/F 8           |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | 外螺紋 M3                           |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | For tubing outside diameter 4 mm |
| 釋放環的顏色  | 藍色                               |
| 材料備註  | 符合 RoHS                          |
| Material housing                                | Steel, nickel-plated             |
| Material release ring                           | POM                              |
| Material of tubing seal                         | NBR                              |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                        |