

密封圈 OK-M5

料號: 130850

FESTO

用於密封旋入的螺紋銷。



技術參數

特性	值
基於標準	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度下手動緊固	是
額定鎖緊扭矩	1.33 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	0.1 g
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material stops	高合金鋼, 耐腐蝕
Material seals	NBR