


插入連接件 QS-B-12-10-10

料號: 130972
將停止供貨的產品

FESTO

減少.

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|-----------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 6.9 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 授權 | Germanischer Lloyd |
| 產品重量 | 21 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | For tubing outside diameter 12 mm |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 用於10mm 外徑的氣管 |
| 釋放環的顏色 | 藍色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | PBT |
| 釋放環的材料訊息 | POM |
| 氣管密封的材料訊息 | NBR |
| 軟管夾緊段的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |