

# 氣囊式夾爪 DHEB-27-E-D-E-L

訂貨編號: 1320771

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| 尺寸                    | 27                              |
| 波紋管行程                 | 12 mm                           |
| 抓取的最小直徑               | 28 mm                           |
| 最大夾取直徑                | 37 mm                           |
| 安裝位置                  | 可選                              |
| 工作模式                  | 單動<br>常閉                        |
| 夾爪功能                  | 適應                              |
| 結構特點                  | 收縮膜片<br>強制嚮導工作運動順序              |
| 導軌                    | 基本指南                            |
| 位置偵測                  | 透過近接開關                          |
| 工作壓力                  | 4 bar...8 bar                   |
| 重置壓力                  | 1 bar                           |
| 夾爪的最大工作頻率             | 4 Hz                            |
| 6 bar 時的最短開啟時間        | 30 ms                           |
| 6 bar 時的最短關閉時間        | 60 ms                           |
| 工作介質                  | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )        |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 環境溫度                  | 5 °C...60 °C                    |
| 波紋管的平均更換間隔            | 0.5 MioCyc                      |
| 有效負載參考值               | 0.45 kg                         |
| 產品重量                  | 79 g                            |
| 安裝方式                  | 是否要：<br>透過外螺紋<br>透過鎖緊螺帽         |
| 氣動介面                  | M5                              |
| 材料說明                  | RoHS 合規                         |
| 波紋管材質                 | EPDM                            |
| 外殼材質                  | 鋁<br>陽極氧化                       |

