

# 氣囊式夾爪 DHEB-63-E-D-S-P

訂貨編號: 1320786

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| 尺寸                    | 63                              |
| 波紋管行程                 | 25 mm                           |
| 抓取的最小直徑               | 66 mm                           |
| 最大夾取直徑                | 85 mm                           |
| 安裝位置                  | 可選                              |
| 工作模式                  | 單動<br>常閉                        |
| 夾爪功能                  | 適應                              |
| 結構特點                  | 收縮膜片<br>強制嚮導工作運動順序              |
| 導軌                    | 基本指南                            |
| 位置偵測                  | 透過近接開關                          |
| 工作壓力                  | 4 bar...8 bar                   |
| 重置壓力                  | 1 bar                           |
| 夾爪的最大工作頻率             | 4 Hz                            |
| 6 bar 時的最短開啟時間        | 40 ms                           |
| 6 bar 時的最短關閉時間        | 100 ms                          |
| 工作介質                  | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )        |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 適合食品產業使用              | 見補充材料說明                         |
| 環境溫度                  | 5 °C...60 °C                    |
| 波紋管的平均更換間隔            | 1 MioCyc                        |
| 有效負載參考值               | 5.1 kg                          |
| 產品重量                  | 800 g                           |
| 安裝方式                  | 是否要：<br>透過外螺紋<br>透過鎖緊螺帽         |
| 氣動介面                  | G1/8                            |
| 材料說明                  | RoHS 合規                         |
| 波紋管材質                 | VMQ ( 矽 )                       |

| 特性   | 值         |
|------|-----------|
| 外殼材質 | 鋁<br>陽極氧化 |