

氣囊夾爪 DHEB-18-E-U-E-P

料號: 1320835

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 尺寸 | 18 |
| 波紋行程 | 7.5 mm |
| 最小可夾取尺寸 | 19.5 mm |
| 最大可夾取直徑 | 25 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 單動 已關閉 |
| 夾爪功能 | Adaptive |
| 設計結構 | 可收縮膜片 有導向的動作順序 |
| 導向 | 基本導向 |
| 位置檢測 | 無 |
| 操作壓力 | 5 ... 8 bar |
| 復位壓力 | < 1 bar |
| 夾爪的最大工作頻率 | <= 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 20 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 50 ms |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 波紋管平均更換間隔 | 0.5 Mio SP |
| 有效負載參考值 | 0.21 kg |
| 產品重量 | 35 g |
| 安裝類型 | 具外 (公) 螺紋 具鎖定螺帽 選配 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material bellows | EPDM |
| Material housing | 鋁 電鍍 |