


壓力錶

MA-15-10-M5

料號: 132340

FESTO

具顯示單位 bar.



技術參數

特性	值
顯示範圍【bar】	0 ... 10 bar
壓力錶的額定尺寸	15
設計結構	不具測量結構的Bourdon管壓力錶
安裝類型	線路安裝
操作介質	惰性氣體 中性液體
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
可變負載係數	0.66
測量精度等級	5
防護等級	IP53
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材料備註	符合 RoHS
連接的位置	後側中心
氣壓連接	M5
Material of threaded plug	黃銅
Material housing	鋼
Material screen	PC
外殼顏色	黑色
產品重量	10 g
注意: 操作和嚮導介質	無乙炔 無氧氣