


# Cartridge QSPLLK18-10

料號: 132640

FESTO

具插入式連接, 長 L形



## 技術參數

| 特性  | 值                                 |
|---|-----------------------------------|
| 尺寸  | 標準                                |
| 額定尺寸  | 6.4 mm                            |
| 柱頭螺栓上的密封件類型                                     | O形環                               |
| 裝配位置  | 任何                                |
| 設計  | L-shape, long                     |
| 容器尺寸  | 10                                |
| 設計結構  | 推/拉原理                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                  |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 10 bar                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi               |
| Maritime classification                         | see certificate                   |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]     |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                            |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度  | -5 ... 60 °C                      |
| 產品重量  | 12 g                              |
| 安裝類型  | Mounting pin                      |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | Cartridge 18 mm                   |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | For tubing outside diameter 10 mm |
| 釋放環的顏色  | 藍色                                |
| 材料備註  | 符合 RoHS                           |
| Material housing                                | PA-加強                             |
| Material release ring                           | POM                               |
| Material of tubing seal                         | NBR                               |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                         |