

# 電磁線圈 MSFW-110-50/60-DS

訂貨編號: 13265

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	110 V AC : 50/60 Hz , 啟動功率 9.0 VA , 保持功率 7.0 VA
容許頻率波動	+/- 5%
允許的電壓波動	+/- 10%
海事分類	參見證書
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 ( 見合格聲明 )	符合英國電氣設備相關規定
證書簽發機構	DNV-TAA000032X
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-C1-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...40 °C
插座的最大緊固扭矩	0.4 Nm
產品重量	55 g
電氣介面	類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	熱固性塑膠 銅 鋼
線圈材料	銅