

L 型快插式螺紋接頭 NPQP-LQ-R12-Q12-FD

訂貨編號: 133070

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 6.9 mm |
| 設計 | T 型，附加快插接頭，縱向 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - 極高的耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -20 °C...60 °C |
| 產品重量 | 28 g |
| 安裝方式 | 外六角形，規格 22 mm |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 R1/2 |
| 氣動介面，氣口 2 | 用於 12 mm 外徑的氣管 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PP |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |