


T形快插接頭

NPQP-T-R12-Q12-FD

料號: 133080

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6.9 mm
設計	T-形
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	28 g
安裝類型	External hex A/F 22
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 R1/2
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 12 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕