

# 插入連接件

## NPQP-D-Q6-S8-FD-P10

料號: 133135

FESTO



### 技術參數

| 特性                              | 值                                      |
|---------------------------------|--|
| 尺寸                              | 標準                                     |
| 額定尺寸                            | 3.8 mm                                 |
| 設計                              | 直式結構                                   |
| 容器尺寸                            | 10                                     |
| 設計結構                            | 推/拉原理                                  |
| 溫度取決於操作壓力                       | -0.95 ... 10 bar                       |
| 操作介質                            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]          |
| 注意: 操作和嚮導介質                     | 潤滑操作可行                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC                       | 4 - Very high corrosion stress         |
| PWIS conformity                 | VDMA24364 zone III                     |
| Food-safe                       | See Supplementary material information |
| 環境溫度                            | -20 ... 60 °C                          |
| 產品重量                            | 3.2 g                                  |
| 氣壓連接, 氣口 1                      | Push-in sleeve diameter 8 mm           |
| 氣壓連接, 氣口 2                      | For tubing outside diameter 6 mm       |
| 材料備註                            | 符合 RoHS                                |
| Material housing                | PP                                     |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕                              |