



節流閥/消音器 VFFK-C-K-R18-P

料號: 133142

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	流量控制及消音器功能
氣壓連接, 氣口 1	R1/8
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	具螺紋的
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
操作壓力	0 ... 10 bar
環境溫度	0 ... 60 °C
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
產品重量	13.5 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material adjusting screw	鍍鎳黃銅