

# 消音節流閥 VFFK-C-K-R14-P

訂貨編號: 133143

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	聲壓控制功能
附加功能的選擇	具消音器
氣動介面，氣口 1	R1/4
調節元件	滾花螺絲
安裝方式	擰入
標準流量 6 → 0 bar	0 l/min...420 l/min
工作壓力	0 bar...10 bar
環境溫度	0 °C...60 °C
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
產品重量	25 g
液壓緩衝器插件的材料	PE
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規
調節螺絲材質	鍍鎳黃銅