

# 驅動軸 EAMB-24-9-15X21-16X20

訂貨編號: 1344642

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	15 mm
安裝直徑 2	16 mm
尺寸	80
標稱長度	21 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	3.1 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	29 Nm
產品重量	72 g
材料說明	RoHS 合規