



微過濾器

PFML-186-HP3-AST

料號: 1364705

FESTO



技術參數

特性	值
系列	L
尺寸	186
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放	手動
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2]
空氣品質等級的最大標準流量	10,220 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	3,406 l/min
過濾器功效	99.99998 %
最大冷凝物容積	200 cm ³
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
安裝類型	線路安裝
裝配位置	垂直 +/- 5°
Material housing	鍛造鋁合金
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	高合金鋼, 耐腐蝕
Material seals	NBR
材料備註	符合 RoHS
產品重量	17,900 g
容量	3