



# 旋轉驅動器

## DSM-40-270-CC-HD-A-B

料號: 1369126

FESTO



### 技術參數

| 特性   | 值                             |
|--|-------------------------------|
| 尺寸   | 40                            |
| 緩衝角度   | 16 deg                        |
| 旋轉角度調整範圍   | 0 ... 240 deg                 |
| 擺動角度   | 0 ... 240 deg                 |
| 緩衝   | CC: 兩端具油壓緩衝器                  |
| 裝配位置   | 任何                            |
| 精密調節   | -3 deg                        |
| 操作模式   | 雙動                            |
| 設計結構   | 旋轉葉片                          |
| 位置檢測   | 用於近接感測器                       |
| Operating pressure MPa                           | 0.2 ... 1 MPa                 |
| 操作壓力   | 2 ... 10 bar                  |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.5 Hz                        |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 0 - No corrosion stress       |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C                 |
| 最大軸向力  | 950 N                         |
| 最大徑向力  | 1,200 N                       |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)    | 20 Nm                         |
| 容許的質量慣性矩   | 0.11 kgm <sup>2</sup>         |
| 產品重量   | 4,030 g                       |
| 安裝類型   | 具內 (母) 螺紋                     |
| 氣壓連接   | G1/8                          |
| 材料備註   | 符合 RoHS                       |
| Material of drive shaft                          | 鋼<br>鍍鎳                       |
| Material seals                                   | TPE-U(PU)                     |
| Material housing                                 | 鍛造鋁合金                         |