


比例式介質閥

VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4

料號: 1387297

FESTO



技術參數

特性	值
設計結構	氣壓驅動夾閥
驅動類型	氣壓
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	G1/2
額定直徑 DN	15
閥功能	2/2 常開, 單穩態
流量方向	可反向
操作壓力	0 ... 4 bar
製程閥的額定壓力	10
壓差	2.5 bar
爆破壓力	16 bar
過載壓力	7.8 bar
復位類型	回彈彈性
嚮導類型	具外部控制
嚮導氣口 12	G1/8
嚮導壓力	1 ... 6.5 bar
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
最大粘度	4,000 mm ² /s
介質溫度	-5 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 60 °C
標準額定流量	12,800 l/min
開啟時間	250 ms
關閉時間	250 ms
b 值	0.85
C 值	33.44 l/sbar
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼的材料編號	1.4435
用於外殼端蓋的材料須知	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼蓋材料號碼	1.4435
密封件的材料訊息	FPM
原料資訊, 截止元件	NBR
產品重量	440 g
耐腐蝕等級 CRC	4