


真空吸盤 VASB-125-3/8-PUR-B

訂貨編號: 1396067

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	25 mm
公稱通徑	7 mm
真空吸盤直徑	125 mm
真空吸盤容積	307 cm ³
有效吸氣直徑	101.8 mm
介面位置	頂部
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
額定工作壓力時的保持力	570 N
產品重量	294 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	G3/8
顏色	藍色
蕭氏硬度	60 +/- 5
旋入螺釘的材料	壓鑄鋅
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	PUR