

# 標準氣壓缸


## DNU-40-25-PPV-A

產品代號: 14132

FESTO

符合ISO 15552標準,採用型材式缸筒,用於近接式感測,  
兩端採用可調緩衝。

將停止供貨, 截至日期2008



### 技術參數

| 特性                 | 值                  |
|--------------------|--------------------|
| 行程                 | 25 mm              |
| 活塞直徑               | 40 mm              |
| 活塞桿螺紋              | M12x1,25           |
| 緩衝                 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝     |
| 裝配位置               | 任何                 |
| 符合標準               | ISO 6431           |
| 活塞桿末端              | 陽螺紋                |
| 設計結構               | 活塞<br>活塞桿          |
| 位置檢測               | 用於近接式感測器           |
| 多樣型                | 單端活塞桿              |
| 工作壓力               | 0.6 ... 12 bar     |
| 工作模式               | 雙作用                |
| 工作介質               | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑   |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2                  |
| 環境溫度               | -20 ... 80 °C      |
| 授權                 | Germanischer Lloyd |
| 緩衝長度               | 21 mm              |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 586 N              |
| 6 bar時的理論作用力, 進程   | 715 N              |
| 每10 mm 行程所增加的重量    | 36 g               |
| 0 mm行程時的基本重量       | 727 g              |
| 安裝類型               | 具附件                |
| 氣壓連接               | G1/4               |
| 蓋子的材料訊息            | 鋁                  |
| 密封件的材料訊息           | TPE-U(PU)          |
| 活塞桿的材料訊息           | 高合金鋼               |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息         | 鍛造鋁合金<br>陽極氧化處理    |