

# 平行安裝組件 EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1

訂貨編號: 1430735

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	60
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	26.7 kgmm <sup>2</sup>
與負載無關的摩擦扭矩	0.07 Nm
可傳遞的扭矩	3 Nm
產品重量	1130 g
介面代碼, 驅動器	D40B
介面代碼, 馬達輸入	42B 42C
材料說明	RoHS 合規