


精巧型氣壓缸

DPCS-20-10-SF-PA

料號: 1446051
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 20 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 單動 |
| 活塞桿末端 | 內螺紋 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 在端點位置的衝擊能量 | 0.14 J |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 17 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 172 N |
| 運動質量 | 36 g |
| 產品重量 | 131 g |
| 安裝類型 | 選配 具通孔 具螺紋 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 動態密封的材料訊息 | TPE-U(PU) |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |