



電磁閥

JMDH-5/2-3/4-D-4

料號: 14545

FESTO

無嚮導閥或手動控制, 無插頭插座



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
寬度	76 mm
標準額定流量	6,000 l/min
操作壓力	2 ... 16 bar
設計結構	活塞滑塊
防護等級	IP65
額定尺寸	18 mm
網柵尺寸	82 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 5599-1
手動控制	推力
ISO 代號	455
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
反向切換時間	40 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
聲壓等級	85 dB(A)
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	2,600 g
安裝類型	在底座上 具通孔和螺釘
嚮導排氣口82	M5
嚮導排氣口84	M5
氣壓連接, 氣口 1	連接板規格 4 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 2	連接板規格 4 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 3	連接板規格 4 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 4	連接板規格 4 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 5	連接板規格 4 符合 ISO 5599-1標準
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋁