


# 定時器

## PZVT-300-SEC

料號: 150239

FESTO



### 技術參數

特性	值
設計結構	具氣壓驅動器的機械式順序計數器
關閉壓力	$\leq 0.1$ bar
操作壓力	2 ... 6 bar
開啟壓力	$\geq 1.6$ bar
標準額定流量	50 l/min
可調延時	20 ... 300 s
設定精確度	$\pm 6$ s
用以復位的停頓週期	$\geq 200$ ms
重複精度, 時間設定	$\pm 3$ s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP54 具保護蓋和面板框架 符合 IEC 60529
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	45 g
安裝類型	前面板安裝
氣壓連接	內螺紋 M5
材料備註	符合 RoHS
Material housing	ABS