

拉桿式氣壓缸



DNG-1 1/4"- -PPV-A

料號: 150270

FESTO

基於ISO 15552, NF E 49 003.1和UNI 10 290標準, 用於近接式感測,
兩端採用可調終點緩衝.

該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

特性	值
行程	1 ... 2,000 mm
活塞直徑	1 1/4"
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
活塞桿末端	外螺紋
操作壓力	0.6 ... 12 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	415 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	483 N
氣壓連接	NPT1/8-27