


螺紋形氣缸 EGZ-6-5

訂貨編號: 15033

FESTO



資料表

特性	值
行程	5 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	單動 推
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	無
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	2 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值	14 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	14.7 N
安裝方式	是否要： 透過外螺紋 透過鎖緊螺帽
氣動介面	M3
蓋子材料	POM
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	黃銅 鍍鎳
活塞桿材質	高合金鋼