


# 近接開關 SIEN-M5B-PO-S-L

訂貨編號: 150375

FESTO



## 資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
材料說明	RoHS 合規
額定工作距離	0.8 mm
環境溫度	-25 °C...70 °C
恆定條件下的重複精度	0.01 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常閉觸點
最大開關頻率	5000 Hz
最大輸出電流	200 mA
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	3 針 M8x1 插頭
尺寸	M5x0.5
安裝方式	透過鎖緊螺帽 齊平
緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	4.3 g
外殼材質	PA 高合金不鏽鋼
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
抗電湧性	1 kV
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3
關於感測器選擇的附加資訊	透過標準檢測距離

特性	值
電氣輸出	PNP
感測器設計的選擇	標準