


單向節流閥

VFOF-LE-H-G14-Q8

料號: 1505391
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	QS-8
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
驅動類型	手動
可調元件	內六角
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	650 l/min
逆止方向上的標準額定流量	300 ... 650 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
裝配位置	任何
旋轉能力	360° / 可以不連續擺動
節流方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	1,100 l/min
鎖定方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	460 ... 540 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
額定鎖緊扭矩	11 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
容許的驅動力矩, 調節螺絲	1.5 Nm
產品重量	32.9 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造鋁合金
Material sleeve	鍛造鋁合金
Material release ring	POM
Material adjusting screw	黃銅