


近接開關 SMEO-1-S-24-B

訂貨編號: 150847

FESTO



資料表

特性	值
設計	方形結構
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式，雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大輸出電流	1 A
最大開關電容 AC	27 VA
最大開關電容 DC	27 W
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
反極性保護	否
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，連接系統	M8x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
安裝方式	具有附件
安裝位置	可選
產品重量	20 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	環氧樹脂 PET 鋼 壓鑄鋅

特性	值
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L