



扁平型氣缸 DZH-16- -PPV-A-S2

訂貨編號: 151155

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程 | 1 mm...200 mm |
| 活塞直徑 | 16 mm 等效直徑 |
| 活塞桿的扭轉間隙 (+/-) | 3.1 deg |
| 緩衝 | 氣動緩衝，兩端可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 雙端活塞桿 |
| 扭矩/導向保護 | 橢圓形活塞 |
| 工作壓力 | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 緩衝長度 | 14 mm |
| 抗扭轉防護的最大扭矩 | 0.5 Nm |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 104 N |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 104 N |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 11 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 140 g |
| 安裝方式 | 是否要： 透過內螺紋安裝 具有附件 |
| 氣動介面 | M5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 蓋子材料 | 鋁 |
| 密封件材質 | TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 鋁 |

| 特性 | 值 |
|-------|------|
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |