


單向節流閥

GRLA-M5-RS-B

料號: 151163

FESTO

具有凸緣螺絲和鎖緊螺帽



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	95 l/min
逆止方向上的標準額定流量	76 ... 95 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
裝配位置	任何
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	169 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	135 ... 170 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定尺寸	2 mm
最大緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	12 g
Material of threaded plug	鍍鎳
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	牙鑄鋅