


# 單向節流閥

## GRLA-1/8-PK-6-RS-B

產品代號: 151171

FESTO

用於排氣節流, 具有可轉動接頭。



### 技術參數

| 特性                         | 值   |
|----------------------------|---|
| 閥功能                        | 單向節流閥功能, 用於排氣                                     |
| 氣壓連接, 氣口 1                 | PK-6 具管接螺帽  |
| 氣壓連接, 氣口 2                 | G1/8  |
| 調節元件                       | 凸緣螺絲  |
| 安裝類型                       | 具有螺紋的   |
| 節流方向上的標準額定流量               | 300 l/min   |
| 單向節流方向上的標準額定流量             | 210 ... 290 l/min                                 |
| 工作壓力                       | 0.3 ... 10 bar                                    |
| 環境溫度                       | -10 ... 60 °C                                     |
| 工作介質                       | 過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度 40 µm<br>過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 µm |
| 授權                         | Germanischer Lloyd                                |
| 裝配位置                       | 任何  |
| 節流方向上的標準額定流量: 6 -> 0 bar   | 455 l/min   |
| 單向節流方向上的標準額定流量: 6 -> 0 bar | 320 ... 440 l/min                                 |
| 介質溫度                       | -10 ... 60 °C                                     |
| 最大緊固扭矩                     | 6 Nm  |
| 產品重量                       | 26 g  |
| 凸緣螺絲的材料訊息                  | 鍛造鋁合金   |
| 密封件的材料訊息                   | NBR   |
| 調節螺釘的材料數據                  | 黃銅  |
| 擺動接頭的材料數據                  | 牙鑄鋅   |