


單向節流閥 GRLZ-1/4-RS-B

訂貨編號: 151198

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	氣源單向節流功能
氣動介面，氣口 1	內螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	外螺紋 G1/4
調節元件	滾花螺絲
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	610 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	450 l/min...820 l/min
環境溫度	-10 °C...60 °C
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0.3 bar...10 bar
流量控制方向上的標準流量 6 → 0 bar	1200 l/min
止回方向上的標準流量 6 → 0 bar	885 l/min...1615 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
公稱通徑	6 mm
最大緊固扭矩	11 Nm
產品重量	59 g
旋入螺釘的材料	精製鋁合金

特性	值
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
調節螺絲材質	黃銅
擺動接頭材料	壓鑄鋅