


# 擺動法蘭 SNGL-32

料號: 151527  
將停止供貨的產品

FESTO

用於氣壓缸 DNG, DNGU; 相應的U形鉤腳架安裝 LSNG, LSNSG.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal  
for alternative products.



## 技術參數

特性	值
尺寸	32
符合標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	75 g
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
材料訊息, 安裝件	壓鑄鋁
軸承的材料訊息	塑料的
螺釘的材料訊息	鋼 經過電鍍