


擺動法蘭 SNGL-63

料號: 151530
將停止供貨的產品

FESTO

用於氣壓缸 DNG, DNGU; 相應的U形鉤腳架安裝 LSNG, LSNSG.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal
for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------|---|
| 尺寸 | 63 |
| 符合標準 | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -40 ... 90 °C |
| 產品重量 | 270 g |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 |
| 材料訊息, 安裝件 | 壓鑄鋁 |
| 軸承的材料訊息 | 塑料的 |
| 螺釘的材料訊息 | 鋼 經過電鍍 |