


單向節流閥 GRLA-10-UNF-B

訂貨編號: 151572

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面, 氣口 1	10-32 UNF-2B
氣動介面, 氣口 2	10-32 UNF-2A
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入
工作壓力	0.2 bar...10 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
公稱通徑	2 mm
材料說明	RoHS 合規