

# 拉桿式氣壓缸


## DNGZK-6"- -PPV-A

料號: 151584


FESTO

基於ISO 15552, NF E 49 003.1和UNI 10 290標準, 用於近接式感測,  
採用耳軸安裝和兩端採用可調終點緩衝.

該產品只可從Festo美國訂購



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 78.74 "
活塞直徑	6"
活塞桿螺紋	UNF1 1/2-12
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
活塞桿末端	外螺紋
操作壓力	8.7 ... 145 Psi
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
環境溫度	-4 ... 176 °F
緩衝長度	1.57 "
6 bar時的理論作用力, 回復行程	2,543 lbf
6 bar時的理論作用力, 前進行程	2,712 lbf
每 10 mm 行程所增加的重量	6.7 oz
0 mm行程時的基本重量	609 oz
氣壓連接	NPT3/4-14