

帶電纜插座 KMEB-1-230AC-2.5

訂貨編號: 151690

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------------|
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 125 g |
| 電氣介面 1 | 插座, 符合 EN 175301-803 標準, C 型 |
| 電氣介面 1, 設計 | 直角式 |
| 電氣介面 1, 連接類型 | 插座 |
| 電氣介面 1, 電纜出口 | 直角式 |
| 電氣介面 1, 關於電纜出口的說明 | 90° |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數 | 3 |
| 電氣介面 1, 安裝類型 | 透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上 |
| 電氣介面 2, 連接系統 | 開放式 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數 | 3 |
| 標稱工作電壓, 交流 | 230 V |
| 抗電湧性 | 4 kV |
| 保護導線介面 | 可用 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜特徵 | 標準 |
| 電纜直徑 | 5.2 mm |
| 電纜結構 | 3 x 0.5 mm ² |
| 線端 | 芯線套管 |
| 防護等級 | IP65 符合 IEC 60529 標準 |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 污染等級 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料 | PVC |
| 外殼材質 | PA66-GF30 |
| 密封件材質 | NBR |

| 特性 | 值 |
|-------|-------|
| 電觸頭材料 | 鍍銀銅合金 |