

電磁閥



MTH-5/3G-7,0-S-VI

料號: 151702
將停止供貨的產品

FESTO

用於閩島

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	5/3 封閉
驅動類型	電動
標準額定流量	1,300 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	7 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	具配件, 可鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	可反向
嚮導壓力	4 ... 6 bar
b 值	0.23
C 值	6.1 l/sbar
關閉時間	55 ms
開啟時間	25 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	底座
氣壓連接, 氣口 2	底座
氣壓連接, 氣口 3	底座
氣壓連接, 氣口 4	底座
氣壓連接, 氣口 5	底座
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR