


導向單元 FENG-2 1/2"- -GF

料號: 151743

FESTO

具一般軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	2 1/2"
行程	0.4 ... 20 "
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向
設計結構	導向
環境溫度	-4 ... 176 °F
置換力	50 N
每 10 mm 行程所增加的重量	48 g
0 mm行程時的基本重量	5,540 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
Material of guide component	高合金鋼
Material housing	鍛造鋁合金