



# 儲氣罐

## VZS-10-B

產品代號: 151923

FESTO

符合EU準則 87/404/EEC和EN 286-1:1998.  
將停產的產品，供貨至 2011.



## 技術參數

特性	值
容量	10 l
裝配位置	冷凝水向下排放
符合標準	EN 286-1
工作壓力	-0.95 ... 16 bar
工作介質	氮氣 壓縮空氣
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 簡化的壓力容器指導原則
耐腐蝕等級 CRC	4
介質溫度	-10 ... 100 °C
環境溫度	-10 ... 100 °C
授權	TÜV
最大緊固扭矩, 連接螺紋	130 Nm
最大緊固扭矩, 冷凝水排放	27 Nm
產品重量	6,000 g
安裝類型	具通孔
冷凝水排放接口	G3/8
氣壓連接	G1
材料備註	不含有黃銅和PTFE
材料訊息, 儲氣瓶	鋼 經過噴塗