



直線驅動器

DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

料號: 15232

FESTO

用於近接式感測，無桿，磁性耦合



技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 157 "
活塞直徑	1 5/8"
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
導向	普通軸承導向
驅動器原理	作用力鎖定 (磁性)
操作壓力	1.3 ... 7 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 60 °C
緩衝長度	23 mm
氣壓連接	1/4 NPT