

# 力矩補償 FKG-40-B

料號: 15235

FESTO

用於避免扭矩並且補償當直線驅動單元 DGO  
工作時滑塊和負載之間的同心誤差



## 技術參數

特性	值
尺寸	40
徑向偏移 +/-	1 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 120 °C
作用力的方向上的最高負載 (長時間) +/-	1,600 N
產品重量	1,227 g
Material of moment compensator	Anodised wrought aluminium alloy 電鍍鋁
Material clevis	鋼 經過電鍍
Material slip piece	黃銅