



壓力開關 PEV-W-S-LED-GH

料號: 152616

FESTO

運用 M8 連結安裝在 G 或 H 導軌



技術參數

特性	值
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材料備註	符合 RoHS
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
壓力測量範圍	2 ... 8 bar
操作壓力	0 ... 8 bar
過載範圍	20 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
切換元件功能	轉換開關
滯後	0.5 ... 2 bar
最大切換頻率	3 Hz
最大輸出電流	2,500 mA
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
電氣連接	4-pin M8x1 插頭
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 選配
裝配位置	任何
氣壓連接	M5
產品重量	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
工作狀態顯示	黃色 LED
臨界值設定範圍	2 ... 8 bar
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III